



MINCUT MIFR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,5/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse Ø d	10 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
Hjørneradius R	0,2 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

80 - 140 mm/min

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte