



MINCUT MIUR skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Med fuld radius til 45 graders indvendig fristikning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Min. $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Maks. skæredybde t_{\max}	1,1 mm
WF	3,6 mm
Tilspænding f indstikning	0,01 - 0,03 mm/o
Tilspænding f drejning	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde a_p	0,03 - 0,5 mm
Hjørneradius R	0,5 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte