



## MINCUT MIFR skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,6/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Artikelklasse	26J

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

**Passer til:**

Borestang nr. 270420.

### Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse Ø d	8 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	5,5 mm
WF	2,6 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
Hjørneradius R	0,8 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse

80 - 140 mm/min

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte