



MINCUT MIFR skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,5/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270427 2,5/10
GTIN	7291075262445
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	9 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	10 mm
WF	3,3 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
INSL	25,1 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
DAXN-DAXX	10 - 34 mm
Hjørneradius R	1,25 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte