



MINCUT MEFL skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,6/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Plattestørrelse Ø d	8 mm
WF	2,7 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Maks. skæredybde t_{maks}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Hjørneradius R	0,8 mm
Serie	MINCUT
Producentbetegnelse	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte