



MINCUT MEFL skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

INSL	17,4 mm
Tilspænding f indstikning	3,1 mm/o
WF	3,1 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
Maks. skæredybde t_{maks}	5,5 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Hjørneradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Producentbetegnelse	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte