



MINCUT MEFL skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 3/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

INSL	24,5 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,06 mm/o
Plattestørrelse Ø d	10 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,05 mm/o
Maks. skæredybde t_{maks}	9 mm
Hjørneradius R	1,5 mm
Serie	MINCUT
Producentbetegnelse	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte