



MINCUT MEFL skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,5/10mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270428 2,5/10 |
| GTIN | 7291075424638 |
| Artikelklasse | 26J |

Beskrivelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tilspænding f indstikning | 3,15 mm/o |
| Tilspænding f plandrejning | 0,02 - 0,05 mm/o |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 9 mm |
| WF | 3,15 mm |
| DAXN-DAXX | 10 - 45 mm |
| INSL | 24,5 mm |
| Tilspænding f aksialstik | 0,02 - 0,06 mm/o |
| Plattestørrelse $\varnothing d$ | 10 mm |
| Hjørneradius R | 0,2 mm |
| Serie | MINCUT |

| | |
|--|-------------------------|
| Producentbetegnelse | MEFL 10-2.50-0.20 IC908 |
| Type | IC908 |
| Primær anvendelse | UNI |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skærehastighed v_c primær anvendelse | 60 - 180 mm/min |
| Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |