



## MINCUT MEFL skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,2/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Artikelklasse	26J

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

**Passer til:**

Borestang nr. 270420.

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f indstikning	3,1 mm/o
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Plattestørrelse Ø d	8 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	5,5 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Producentbetegnelse	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte