



MINCUT MEFL skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,5/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
WF	2,6 mm
Plattestørrelse Ø d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Tilspænding f indstikning	2,6 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Maks. skæredybde t_{maks}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Producentbetegnelse	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte