



## MINCUT MEFL skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2,5/10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Artikelklasse	26J

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

**Passer til:**

Borestang nr. 270420.

### Teknisk beskrivelse

WF	3,15 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,06 mm/o
Maks. skæredybde $t_{maks}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,05 mm/o
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	10 mm
Hjørneradius R	1,25 mm
Serie	MINCUT
Producentbetegnelse	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte