



DOVEIQGRIP THD-klemholdere, højre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 25/14mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274140 25/14 |
| GTIN | 7291075316681 |
| Artikelklasse | 26D |

Beskrivelse

Udførelse:

Til udvendig stilbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------------------|
| HBH | 8 mm |
| OAL | 170 mm |
| HBL | 30 mm |
| CDX | 20 mm |
| Stikbredde W | 14 mm |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| Serie | DOVEIQGRIP |
| WB | 13 mm |
| WF | 18,5 mm |
| Producentbetegnelse | THDR 2525-14T20-IQ |
| Længde på udhæng | 20 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | ja |

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Skærholder