



## MINCUT MEFL skæreforsatser Hel radius, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Artikelklasse	26J

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

**Passer til:**

Borestang nr. 270420.

### Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse Ø d	8 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	5,5 mm
Hjørneradius R	1 mm
Serie	MINCUT
Producentbetegnelse	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte