

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ-skæreindsatser, IC830, Stikbredde W: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274149 10
GTIN	7291075316551
Artikelklasse	26H

Beskrivelse**Udførelse:**

Y-spånbrydere – til generel stikbearbejdning. Positiv spånformer. Blødt snit.

Anvendelse:

Til udvendig stikning til høje spåntagningsvolumener.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,8 mm
Stikbredde W	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/o
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Producentbetegnelse	TIGER 1008Y-IQ IC830

Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	Y
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Type	IC830
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning