

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ-skæreindsatser, IC808, Stikbredde W: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274148 14
GTIN	7291075316506
Artikelklasse	26H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Y-spånbrydere – til generel stikbearbejdning. Positiv spånformer. Blødt snit.

**Anvendelse:**

Til udvendig stikning til høje spåntagningsvolumener.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius R	1,5 mm
INSL	161 mm
Stikbredde W	14 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/o
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Producentbetegnelse	TIGER 1415Y-IQ IC808

Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	T
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning