

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ-skæreindsatser, IC808, Stikbredde W: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274148 10
GTIN	7291075316476
Artikelklasse	26H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Y-spånbrydere – til generel stikbearbejdning. Positiv spånformer. Blødt snit.

**Anvendelse:**

Til udvendig stikning til høje spåntagningsvolumener.

**Teknisk beskrivelse**

fg	0,2 - 0,35 mm/o
Stikbredde W	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Hjørneradius R	0,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Producentbetegnelse	TIGER 1008Y-IQ IC808

Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	T
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 180 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning