

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplade med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	3
Tilspænding $f_z$	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	TPCR 1003PDFR-P
Geometri	PDFR-P

Producentbetegnelse	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Type	IC28
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	640 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	560 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	320 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		