



## UV-FORM – arbejdslampe med UV-lysUV-FORM



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081565 UV-FORM
GTIN	5708997354087
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

UV-FORM – den kraftigste UV-lampe på markedet. UV-FORM er en ny akku-LED-arbejdslampe med stærk UV-spotlys øverst på 1,5 W. UV-formen er også udstyret med den nye COB LED-strimmel, der giver en unik, kraftig og helt ensartet belysning. Kort sagt får du en uundværlig alsidig arbejdslampe og UV-undersøgelseslampe i ét og behøver heller ikke længere specielle lamper til UV-søgning. Det ultraviolette lys anvendes til lækagesøgning i klimaanlæg ved hjælp af sporelementer. Eller til lækagesøgning i store, komplekse køle-/fryseanlæg, proceskølesystemer, varmepumper osv. Det fleksible lampehoved kan drejes 180 grader, og lampen leveres med en stærk indbygget magnet og en drejelig robust krog til fastgørelse til arbejdsbæltet.

### Teknisk beskrivelse

Lyskilde	COB LED
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	3,7 V
Batteritype	Lithium-ion

## Datablad

Akku-kapacitet	1,6 Ah
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Produkttype	Arbejdslygte