



## Stiftlampe WORK PEN 200 R, Type: WORK-PEN



### Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 081566 WORK-PEN |
| GTIN                | 5708997351277   |
| Artikelklasse       | 08C             |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**200 lumen AKKU-LED-stiftlampe** med **trinløs dæmpningsfunktion** og **integreerede magneter**.

**WORK PEN 200 R** er en **AKKU-stiftlampe** og det af det opdaterede FLASHLIGHT-produktsortiment. Den perfekte arbejdslampe til professionelle inspektionsopgaver – altid lige ved hånden!

LED-stiftlampen giver ekstremt **kraftig** belysning fra både lampehovedet (op til 200 lumen) og spotlyset ovenfor, som lyser **150 lumen**, hvilket er ret enestående for så lille en lampe. En trykknop på siden giver nem énhåndsbetjening.

Lampen leveres også med en trinløs lysdæmperfunktion fra **10 %** til **100 %**, så lyset kan tilpasses til den specifikke arbejdsopgave. Den robuste aluminiumskonstruktion giver et **behageligt greb**, og det **slanke** og kompakte design giver adgang til selv de trangeste steder.

**WORK PEN 200 R** leveres med indbyggede **magneter i clipsen** til ophængning eller opbevaring. Dette forøger fleksibiliteten, da det er nemt at placere lampen, hvis der er brug for at have begge hænder fri til arbejdet.

Stiftlampen oplades nemt via **USB-kabel** og derved undgås tidskrævende og irriterende batteriskift. **Batteriindikatoren** på fronten viser ladetilstanden. Med clips til brystlommen.

**WORK PEN 200 R-designet er unikt og beskyttet af EU design-patent.**

**Der WORK PEN 200 R leveres uden strømforsyning og ladekabel.**

#### Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 2,5$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

## Teknisk beskrivelse

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Energiforsyning          | Akkudrevet       |
| Brændetid                | 10 h             |
| Beskyttelsesklasse IP    | IP 30            |
| Afstrålingsvinkel        | 105 grader       |
| Lysnet                   | 20 - 200 lm      |
| Lyskilde                 | LED-modul        |
| Farvetemperatur          | 6000 K           |
| Batterispænding          | 3,7 V            |
| Antal medfølgende akkuer | 1                |
| Akku-kapacitet           | 0,75 Ah          |
| Batteritype              | Lithium-ion      |
| Produkttype              | Inspektionslampe |