

Garant**SNHX 1103 neutral, Type: UNI****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218581 UNI |
| GTIN | 4045197656377 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 5 mm

Type: HB7525

Fasbredde: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------|
| Type | UNI |
| Fasbredde | 0,15 mm |
| Type | HB7525 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNHX 1103 |
| Skæremateriale | HM |
| Plattetykkelse S | 2,7 mm |
| Til slidsbredde a_p | 5 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |