

**Garant****Momentskruetrækker, fast indstillet, Indstillet moment: 0,45Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211750 0,45
GTIN	4045197607584
Artikelklasse	21B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

**Funktion:**

Når momentet nås, udløses skruetrækker både **hørbart og mærkbart**. Takket være knæmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

**Anvendelse:**

I forbindelse med **1/4 tomme bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, f.eks. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Leveres **uden** bit.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Klingelængde	50 mm
--------------	-------

Målenøjagtighed, moment	±15 %
Indstillet moment	0,45 Nm
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Samlet længde L	107 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Feedback	udløsning
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Produkttype	Momentskruetrækker

## Tilbehør

„TQ-Station“ - opbevaringsstation til  
momentskruetrækkere

659964