

Garant**Momentskruetrækker, fast indstillet, Indstillet moment: 4,2Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211750 4,2
GTIN	4045197643872
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

Funktion:

Når momentet nås, udløses skruetrækker både **hørbart og mærkbart**. Takket være knækmechanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

I forbindelse med **1/4 tomme bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, f.eks. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Leveres **uden** bit.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	50 mm
--------------	-------

Målenøjagtighed, moment	±10 %
Indstillet moment	4,2 Nm
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Feedback	udløsning
Samlet længde L	107 mm
Målemetode	Moment
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Tilbehør

„TQ-Station“ - opbevaringsstation til
momentskruetrækkere

659964