

**Garant****GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattehjørnefræsere med **skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt. Passende vendeplatter APMT 0602..**

**Anvendelse:**

Til hjørnefræsning, også i fuld længde. Universal brug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,45** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

**Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!**

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	22,5 mm
Skær-Ø $D_c$	16 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Udhængslængde $L_1$	32 mm
effektivt skærantal $Z_{eff}$	2
passende vendeskærsplatter	AP.. 0602..

Samlet længde $L_{i,alt}$	80 mm
Vendeplatteskruesæt	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Serie	Softcut®
Antal vendeskærspalter	8
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219827
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,45 Nm	211750 0,45