



## Vinkelsliber GWX, Type: 9-125S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Artikelklasse	03C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Nemt og hurtigt:** Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
- **Der er ikke længere behov for yderligere nøgler.**
- **Omfattende:** Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
- **Maksimal komfort** takket være 100 % værktøjsfrit og hurtigt tilbehørsskift.
- **Pålideligt:** Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være et akustisk signal ved korrekt montering.
- **Præcist arbejde uden irriterende ridser!** Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-LOCK-vinkelslibere.

Vinkelsliber 125 mm med 900 W motor. X-Lock-system.

#### Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, beskyttelseskærm og karton.

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Bemærk	Variabelt omdrejningstal
Omdrejningstalområde	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
Maks. skive-Ø	125 mm

Genstartsspærre	ja
Netfrekvens	50 Hz
Serie	X-LOCK-system
Netspænding	230 V
Effektforbrug	900 W
Producentbetegnelse	GWX 9-125S
Vægt	2,1 kg
Produkttype	Vinkelsliber

---

## Tilbehør

Vinkelsliber GWXUden batteri Type 18V15SC	077011 18V15SC
Vinkelsliber GWX Type 9-115S	077050 9-115S
Vinkelsliber GWXUden batteri Type 18V15C	077011 18V15C
Vinkelsliber GWX Type 19-125S	077050 19-125S
Vinkelsliber GWX Type 14-125	077050 14-125