

SONO  SWISS®**Modulær ultralydsrensers MOD, Kapacitet: 60l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082922 60
GTIN	2050001940162
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C. Modulopbyggede apparater med multifrekvensteknik. Kar af rustfrit Duplex-stål kan opgraderes med olieudskilning, pumpefiltrering og yderligere sidelyde. Mulighed for udvidelse med skylleapparat og/eller varmluftstørrer.

- **Ultralydsvibrationssystemer: Flere ultralydsgeneratorer genererer mikroskopisk små vakuumbobler i renevæsken, som imploderer som følge af tryksvingningerne og dermed fjerner smudspartiklerne på overfladen af det emne, der skal rengøres.**
- **Boost-funktion: Det andet rensetrin „Powerclean“ til intensiv rengøring af kraftigt tilsmudsede eller oxiderede emner.**
- **Sweep-funktion: Med denne funktion opnås der en homogen fordeling af lydfeltet.**
- **Degas- og Autodegas-funktion: Nytilført renevæske afluftes.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Mono-ultralyds-rensere med svejset Duplex-kar i rustfrit stål til ekstra hårde anvendelsessituationer, f.eks. forurening med slibe- og polermidler, kan leveres på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Apparater, længde: 725 mm

Apparater, bredde: 562 mm

Apparathøjde: 850 mm

Længde, indsætningskar: 460 mm

Bredde, indsætningskar: 275 mm

Rengøringskumme, højde: 240 mm

Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, højde	240 mm
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	ja
Udvidelsesmulighed, olieseparator	ja
Ultralyds-toppræstation	3200 W
Varmeeffekt	1700 W
Apparater, bredde	562 mm
Apparater, længde	725 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	ja
Udvidelsesmulighed, tørremodul	ja
Kapacitet, rengøringskumme	60 l
Afløb, tilslutningsbredde	1 tommer
Rengøringskumme, længde	510 mm
Apparathøjde	850 mm
Vægt	60 kg
Rengøringskumme, bredde	350 mm
Bredde, indsætningskar	275 mm
Effektforbrug	2510 W
Nominel spænding	230 V
Energiforsyning	Eldrevet
Længde, indsætningskar	460 mm
Nominelt indhold	50 l

Produkttype

Ultralydsrensere

Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082936 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6
Påfyldningsmængde l/kg 10

082936 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4
Påfyldningsmængde l/kg 10

082934 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3
Påfyldningsmængde l/kg 0,85

082933 0,85

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082938 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T1

082930 T1

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9
Påfyldningsmængde l/kg 10

082939 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3
Påfyldningsmængde l/kg 25

082933 25

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T2

082930 T2

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082939 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 10

082935 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082930 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082937 2,5

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK

082931 AK

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 /
082924 60

082926 60

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 25	082931 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T5	082930 T5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 10	082937 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082935 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T6	082930 T6
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 10	082938 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Låg Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T4	082930 T4
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T3	082930 T3
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1