

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. **Den nye generation** af high-performance vendeplattenhjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt. Passende vendeplatter APMT 0602..**

Anvendelse:

Til hjørnefræsning, også i fuld længde. Universal brug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,45** med klinge nr. **674252 str. 6IP**. Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på 2 mm skal platteholderen modificeres.

Må ikke anvendes til ramping og cirkulær dykfræsning!

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Udhængslængde L_1	44 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	5
Skaft-Ø D_s h6	25 mm

Vendeplatteskruesæt	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	33,5 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 0602..
Serie	Softcut®
Antal vendeskærsplatter	30
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219827
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP