

SONO  SWISS[®]**Indsatskar INOX, Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924: 90**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082926 90
GTIN	
Artikelklasse	04E

Beskrivelse

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Passer til :

Ultralydsrensere nr. 082920.

Maks. bæreevne: 30 kg

Længde, indvendig: 550 mm

Bredde indvendigt: 465 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	30 kg
passer til nr. 082920; nr. 082922	90
Længde, indvendig	550 mm
Bredde indvendigt	465 mm
Højde indvendigt	190 mm
Produkttype	Indsætningskar

