

**Foliebånd 150×2500 mm, rustfrit stål, Tykkelse: 0,015mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478720 0,015  |
| GTIN                | 4067263105329 |
| Artikelklasse       | 42H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

**Rustfri** – rust- og syrefast specialstål, materiale-nr. 1.4301, koldvalset, fjederkonstant; blank overflade.

**Anvendelse:**

**Indstilling** af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tykkelse             | 0,015 mm                            |
| Materiale            | rust- og syrebestandigt specialstål |
| Fejlgrænse           | ±1,5 µm                             |
| Folielængde          | 2500 mm                             |
| Foliebredde          | 150 mm                              |
| Produktnavnsegenskab | rustfrit stål                       |

Produkttype

Metalfoliebånd