



## Foliebånd 150×2500 mm, rustfrit stål, Tykkelse: 0,18mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478720 0,18
GTIN	4067263105411
Artikelklasse	42H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

**Rustfri** – rust- og syrefast specialstål, materiale-nr. 1.4301, koldvalset, fjederkonstant; blank overflade.

#### Anvendelse:

**Indstilling** af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

### Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	±5 µm
Materiale	rust- og syrebestandigt specialstål
Tykkelse	0,18 mm
Folielængde	2500 mm
Foliebredde	150 mm
Produktnavnsegenskab	rustfrit stål

Produkttype

Metalfoliebånd