



## LED-pandelampe med batteri, Type: HF8R-WORK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.

- Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.
- Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.
- Udskifteligt, vaskbart pandebånd.
- Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

#### Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Batterispænding	3,7 V
Akku-kapacitet	3,7 Ah
Lysnet, trin 2	20 lm
Lysvidde	210 m
Antal medfølgende akkuer	1
Brændetid	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	ja
Lysvarighed, trin 2	90 h
Vægt	198 g
Belysning, kan dæmpes	ja
Farve, hus	sort
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	HF8R WORK
gengenopladelig	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 68
Lysnet	300 - 900 lm
Lysnet Boost	1600 lm
Produkttype	Pandelygte