

Yale

Reserve-hydraulikslange HHC, Længde: 3m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

086080 3

GTIN

4025092155793

Artikelklasse

08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Med koblingsstik nr. 086085 str. M1 (cylinderside) og iskruningsgevind 3/8-NPT (pumpeside).
Udvendig Ø 14 mm; indvendig Ø 6,3 mm (nom. bredde); sprængtryk 2800 bar; min.
bøjningsradius R = 100 mm.

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Længde

3 m

Produkttype

Hydraulik-tilbehør