

Garant**APMT 060204 FR diamantbelagt, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060204 FR
Type	HB7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		