

HEDI

Kabeltromle, kunststof til F, B, PL og CZ, Type: 25V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081127 25V
GTIN	4003644015351
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ**. Til brug i tørre omgivelser.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Nominal effekt, rullet ud: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: PVC rød

Kabellængde: 25 m

Antal stikkontakter: 4

Teknisk beskrivelse

Nominal effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
---------------------------	---------------

Kabellængde	25 m
Netspænding	250 V
Kabelklasse	H05VV-F
Kabelopbygning	3G1,5
Type	25V
Materiale, kabel	PVC rød
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Materiale, hus	Kunststof
Antal stikkontakter	4
Energiforsyning	Med kabel
Diagnosesystem tilgængeligt	nej
Produkttype	Kabeltromle