

**Garant****SNHX 1203 neutral, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218591 ST900
GTIN	4045197656391
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e$  maks.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7525
Plattestyrke E	3,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1203
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,2 mm
Til slidsbredde $a_p$	6 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning