

Garant**SNHX 1207 neutral, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218621 ALU
GTIN	4045197532183
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 12; 16 mm

Type: HU7710

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Fasbredde: 0,45 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Type	ALU
Fasbredde	0,45 mm
Type	HU7710
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1207
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	7 mm

Til slidsbredde a _p	12; 16 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning