

**Garant****SNHX 1207 neutral, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e$  maks.Til slidsbredde  $a_p$ : 12; 16 mm

Type: HB7525

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,08 mm

Fasbredde: 0,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplade	SNHX 1207
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	7 mm

Til slidsbredde $a_p$	12; 16 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning