

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser h7, HB7630, Ø D: 14,8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231650 14,8
GTIN	4045197660091
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.

Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basidelement Ø D: 14,5 mm

Tilspænding f i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
Til basidelement Ø D	14,5 mm
Ø D	14,8 mm
Antal skift/skær	1

Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Tilbehør

Torx Plus® skrue Drev 8IP	231999 8IP
---------------------------	------------