

SONO  SWISS®**Modulær ultralydsrensers MOD, Kapacitet: 150l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

082922 150

GTIN

Artikelklasse

04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C. Modulopbyggede apparater med multifrekvensteknik. Kar af rustfrit Duplex-stål kan opgraderes med olieudskilning, pumpefiltrering og yderligere sidelyde. Mulighed for udvidelse med skylleapparat og/eller varmluftstørrer.

- **Ultralydsvibrationssystemer: Flere ultralydsgeneratorer genererer mikroskopisk små vakuumbobler i rens væsken, som imploderer som følge af tryksvingningerne og dermed fjerner smudspartiklerne på overfladen af det emne, der skal rengøres.**
- **Boost-funktion: Det andet rensetrin „Powerclean“ til intensiv rengøring af kraftigt tilsmudsede eller oxiderede emner.**
- **Sweep-funktion: Med denne funktion opnås der en homogen fordeling af lydfeltet.**
- **Degas- og Autodegas-funktion: Nytilført rens væske afluftes.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Mono-ultralyds-rensere med svejset Duplex-kar i rustfrit stål til ekstra hårde

anvendelsessituationer, f.eks. forurening med slibe- og polermidler, kan leveres på forespørgsel.

Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Apparater, længde: 800 mm

Apparater, bredde: 570 mm

Apparathøjde: 850 mm

Længde, indsætningskar: 555 mm

Bredde, indsætningskar: 460 mm

Rengøringskumme, højde: 340 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	70 kg
Kapacitet, rengøringskumme	150 l
Udvidelsesmulighed, olieseparator	ja
Udvidelsesmulighed, tørremodul	ja
Apparater, bredde	570 mm
Rengøringskumme, højde	340 mm
Apparathøjde	850 mm
Ultralyds-toppræstation	4000 W
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	ja
Apparater, længde	800 mm
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	ja
Rengøringskumme, længde	620 mm
Afløb, tilslutningsbredde	1 tommer
Varmeeffekt	4500 W
Rengøringskumme, bredde	545 mm
Bredde, indsætningskar	460 mm
Nominel spænding	400 V
Effektforbrug	5200 W
Energiforsyning	Eldrevet
Længde, indsætningskar	555 mm

Nominelt indhold	120 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082938 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3 Påfyldningsmængde l/kg 0,85	082933 0,85
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082937 2,5
Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 150	082926 150
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 10	082938 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 10	082936 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T3	082930 T3
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T5	082930 T5
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082935 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T6	082930 T6
	082939 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9
Påfyldningsmængde l/kg 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T2

082930 T2

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T4

082930 T4

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3
Påfyldningsmængde l/kg 25

082933 25

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1

082931 1

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082939 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2
Påfyldningsmængde l/kg 10

082932 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082930 2,5

Låg Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 150

082927 150

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 10

082935 10

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 25

082931 25

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082936 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 10

082930 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T1

082930 T1

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7
Påfyldningsmængde l/kg 10

082937 10