


**Garant****SNHX 1207 neutral, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e$  maks.Til slidsbredde  $a_p$ : 12; 16 mm

Type: HB7525

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,13 mm

Fasbredde: 0,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,13 mm
Type	ST1400
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1207
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	7 mm

Til slidsbredde a <sub>p</sub>	12; 16 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning