

Mahr**Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418704 200
GTIN	4059192064693
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne føringsbaner. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Måleafvigelse E MPE	$\pm 0,03$ mm

Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	0 - 200 mm
Brolængde	100 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Tværsnit, måleskinne	12×3,5 mm
Kalibrering	A1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Antal medfølgende batterier	1
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Ekstra bro 300 mm	418610
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S4E	498966 S4E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975