

Mahr**Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418704 500
GTIN	4059192064716
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne føringsbaner. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	0 - 500 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface

Interface	Digimatic-interface
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Tværsnit, måleskinne	12×3,5 mm
Brolængde	150 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	A1
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Ekstra bro 300 mm	418610
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S4E	498966 S4E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975