

**Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418705 500
GTIN	4059192064754
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne føringsbaner. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5mm, 5mm lang.

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år (ved aktiveret trådløs forbindelse ca. 0,5 år).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Brolængde	150 mm
Driftstid	26000 h
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 500 mm

Talhøjde, LCD-display	11 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Kalibrering	A1
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Tværsnit, måleskinne	12×3,5 mm
Antal medfølgende batterier	1
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Produkttype	Dybdeskydelære

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/418705-500>