

Mahr**Digital not-dybdeskydelære IP 67, i-wi, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418759 300
GTIN	4059192066154
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Til måling af indstik, noter, udsparinger, afsatser osv. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal. Integreret, trådløst datainterface i-wi. Måleskinne med dobbelt hage. Begge kontaktflader på samme plan.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Tværsnit, måleskinne	12 × 3,5 mm
Brolængde	150 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A2
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	0 - 300 mm
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Emballage	Etui
Produkttype	Notdybdeskydelære

Services

DAkKS-kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 300 mm	021230 300
Kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 300 mm	021220 300

Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032