

Mahr**Digital not-dybdeskydelære IP 67, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418758 300
GTIN	4059192066130
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Til måling af indstik, noter, udsparinger, afsatser osv. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Måleskinne med dobbelt hage. Begge kontaktflader på samme plan.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	12 × 3,5 mm
Antal medfølgende batterier	1
Brolængde	150 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleområde	0 - 300 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	A2

Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Emballage	Etui
Produkttype	Notdybdeskydelære

Services

KalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 300 mm	021220 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Låg til batterirum	412235