

 Mahr**Digital not-dybdeskydelære IP 67, i-wi, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418759 200
GTIN	4059192066147
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Til måling af indstik, noter, udsparinger, afsatser osv. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal. Integreret, trådløst datainterface i-wi. Måleskinne med dobbelt hage. Begge kontaktflader på samme plan.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Kalibrering	A2
Måleområde	0 - 200 mm
Tværsnit, måleskinne	12 × 3,5 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Energiforsyning	Batteridrevet
Brolængde	100 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Emballage	Etui
Produkttype	Notdybdeskydelære

Services

KalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021220 200
DAkkS-kalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021230 200

Tilbehør

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
---	--------------

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032