

**Garant****Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

**Anvendelse:**

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	47 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Antal skær Z	3
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	5,3 grader

Cirkulær borefræsning $a_p$	8 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	78 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800