

**Garant****Dykfræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 211851 16/2   |
| GTIN                | 4045197502155 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                         | 12,7 mm              |
| Ø D <sub>1</sub> h6                      | 8,5 mm               |
| Vendeplatteskruesæt                      | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| passende vendeskærsplatter               | VDGT 11T2..          |
| Samlet længde L <sub>i alt</sub>         | 35 mm                |
| Skær-Ø D <sub>c</sub>                    | 16 mm                |
| Holdegevind M                            | M8                   |
| Antal skær Z                             | 2                    |
| Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>     | 3,5 mm               |
| Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub> | 30 mm                |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$         | 12,4 mm           |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 30 mm             |
| Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$               | 6,9 grader        |
| $\varnothing D_3$                                   | 14 mm             |
| Skaftudførelse                                      | med gevind        |
| Indstillingsvinkel $\kappa$                         | 90 grader         |
| Fræseanvendelse                                     | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse                                     | Rampling          |
| Indvendig køling                                    | ja                |
| Spåntagningsstrategi                                | MTC               |
| Værktøjsudskiftning                                 | PowerCard         |
| Produkttype   | Dykfræser         |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP | 674252 7IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele  | 219801     |
| Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm      | 211750 0,9 |