

Enkelprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483940 10
GTIN	2050002076679
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

Prøvestifter af legeret værktøjsstål 60 ± 2 HRC. Stift: Hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: Ø-angivelse indgraveret.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483940 str. 2 **0,35**.

Teknisk beskrivelse

Kontrollængde	60 mm
Nom. mål	12 - 13,99 mm
Stigning	0,01 mm
Samlet længde	95 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ± 2 HRC
Materiale	legeret værktøjsstål
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrering Prøvestift maks. Ø 20
