

## Enkelprøvestift med skaft, 3-cifret Toleranceklasse 1, Type: 5



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483942 5      |
| GTIN                | 2050002077133 |
| Artikelklasse       | 48A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Prøvestifter i legeret værktøjsstål 60 ±2 HRC. Stift: hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: #-angivelser er indgraveret.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø** endvidere oplyses, f.eks. nr. 483942 str. 3, 0,305.

### Teknisk beskrivelse

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Samlet længde   | 53 mm                |
| Kalibrering     | L5                   |
| Nom. mål        | 1,001 - 1,999 mm     |
| Kontrollængde   | 33 mm                |
| Stigning        | 0,001 mm             |
| Norm            | DIN 2269             |
| Toleranceklasse | 1                    |
| Hårdhed         | 60 ±2 HRC            |
| Materiale       | legeret værktøjsstål |
| Produkttype     | Prøvestift           |

### Services

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| KalibreringPrøvestift maks. Ø 20 | 028240 20 |
|                                  | 028260 20 |

DAkS-kalibrering Prøvestift maks. Ø 20

---