

Enkelprøvestift med skaft, 3-cifret Toleranceklasse 1, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483942 6
GTIN	2050002077140
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

Prøvestifter i legeret værktøjsstål 60 ±2 HRC. Stift: hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: #-angivelser er indgraveret.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø** endvidere oplyses, f.eks. nr. 483942 str. 3, 0,305.

Teknisk beskrivelse

Kontrollængde	33 mm
Nom. mål	2,001 - 2,999 mm
Stigning	0,001 mm
Kalibrering	L5
Samlet længde	53 mm
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ±2 HRC
Materiale	legeret værktøjsstål
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrering Prøvestift maks. Ø 20
